

**Garant****eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260297 16/11
GTIN	4045197809100
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SDJCR/L 1616H11

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 20 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 29 mm

Totale lengte L: 100 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Schachtgrootte	16 mm
ISO-code houder	SDJCR/L 1616H11
Plaatafmeting	11 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm

Wisselplaatschroevenset	269023 3
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Koplengte L <sub>1</sub>	29 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
Onderlegplaat	269007 1
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Onderlegplaat	269070
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaatschroef	269205
Onderlegplaat Type 1	269007 1
Spanschroef	269433
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 3	269023 3
Schroef voor onderlegplaat Type 1	269015 1