


**Garant****Sleufvacuümplaat Venturi-systeem, Type: VS1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	384905 VS1
GTIN	4062406256456
Artikelklasse	31E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aluminium, staalblauw geëloxeerd. Werkdruk 3,5 – 8 bar. Het eindvacuüm bedraagt ca. 80 mbar (92% vacuüm). Geïntegreerde geluiddemper vermindert de geluidsontwikkeling. Vlakheid  $\pm 0,5$  mm.

**Voordeel:**

**Voordeelig instapsysteem.** Weinig onderhoud nodig. Direct gebruiksklaar. Het is mogelijk om snel en eenvoudig om te bouwen **naar vacuümpompgebruik.**

**Toepassing:**

Voor vacuümspannen **zonder** vacuümpomp.

**Levering:**

Aanslagschijven, perslucht slang  $\varnothing 10$  mm (1 m), Venturi-mondstuk (1 $\times$ ).  
Rubberen adaptermat (1 $\times$ ). Slangtule (1 $\times$ ), stekker LW 12 (1 $\times$ ), spanklemstukken (2 $\times$ ).

**Opmerking:**

Bij het gebruik van Venturi-mondstukken wordt afgeraden van een bewerking met koelvloeistofemulsie.

**Technische beschrijving**

Lengte	300 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	32,5 mm

Producttype

Vacuüm-spanplaat