



## Diepspanklem hoog, Schroefdraad: M12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	375006 M12
GTIN	4059245237890
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Bijzonder lage en compacte constructie. Neertrekeffect door schuine geleidingswig.

**Toepassing:**

Voor het zijdelings spannen van bijzonder lage werkstukken op een installatieplaat.

**Materiaal:**

Temperstaal

### Technische beschrijving

Hoogte H	38 mm
Spanslag	5 mm
Spankracht	20 kN
Hoogte H <sub>1</sub>	23 mm
Maximaal aanhaalmoment	90 Nm
Breedte B	35 mm

Materiaal	Temperstaal
Producttype	Neertrekspanner