

**Diepspanklem hoog, Schroefdraad: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375006 M8
GTIN	4059245237852
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijzonder lage en compacte constructie. Neertrekeffect door schuine geleidingswig.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van bijzonder lage werkstukken op een installatieplaat.

Materiaal:

Temperstaal

Technische beschrijving

Spankracht	7 kN
Hoogte H	25 mm
Maximaal aanhaalmoment	25 Nm
Materiaal	Temperstaal
Spanslag	3 mm
Breedte B	25 mm

Hoogte H ₁	15 mm
Producttype	Neertrekspanner