

**Diepspanklem hoog, Schroefdraad: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375006 M10
GTIN	4059245237876
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bijzonder lage en compacte constructie. Neertrekeffect door schuine geleidingswig.

**Toepassing:**

Voor het zijdelings spannen van bijzonder lage werkstukken op een installatieplaat.

**Materiaal:**

Temperstaal

**Technische beschrijving**

Hoogte H <sub>1</sub>	19 mm
Breedte B	30 mm
Hoogte H	32 mm
Spanslag	4 mm
Spankracht	8,5 kN
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm

Materiaal	Temperstaal
Producttype	Neertrekspanner