




Spantang mechanisch Buitenspanning, Buiten-Ø D: 120mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370126 120
GTIN	4059245292561
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- Voor het spannen van werkstukken met complexe contouren, voor een 5-zijdige bewerking.
- Minimale opspandiepte van 2 mm.
- Spanslag 0,3 mm.

Materiaal:

Hoogvast aluminium.

Levering:

Spanring voor bewerking.

Technische beschrijving

Uitvoering	Buitenspanning
Maximale bewerkingsdiepte T	20 mm
Hoogte H	40 mm
Spanslag	0,3 mm
Producttype	Spantang

Accessoires

Opname voor mechanische spantang Buiten-Ø D 120 mm

370125 120