


**Spantang mechanisch Buitenspanning, Buiten-Ø D: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370126 160
GTIN	4059245292578
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor het spannen van werkstukken met complexe contouren, voor een 5-zijdige bewerking.
- Minimale opspandiepte van 2 mm.
- Spanslag 0,3 mm.

Materiaal:

Hoogvast aluminium.

Levering:

Spanring voor bewerking.

Technische beschrijving

Uitvoering	Buitenspanning
Maximale bewerkingsdiepte T	25 mm
Hoogte H	45 mm
Spanslag	0,3 mm
Producttype	Spantang

Accessoires

Opname voor mechanische spantang Buiten-Ø D 160 mm

370125 160