


**Spantang mechanisch Buitenspanning, Buiten-Ø D: 65mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 370126 65 |
| GTIN | 4059245292547 |
| Artikelklasse | 37K |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor het spannen van werkstukken met complexe contouren, voor een 5-zijdige bewerking.
- Minimale opspandiepte van 2 mm.
- Spanslag 0,3 mm.

Materiaal:

Hoogvast aluminium.

Levering:

Spanring voor bewerking.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Uitvoering | Buitenspanning |
| Hoogte H | 25 mm |
| Maximale bewerkingsdiepte T | 10 mm |
| Spanslag | 0,3 mm |
| Producttype | Spantang |

Accessoires

Opname voor mechanische spantang Buiten-Ø D 65 mm

370125 65