



## Stalen meetband V2A voor omtrek en Ø Bandbreedte 35 mm, maximale meetomtrek: 4720mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	465684 4720
GTIN	2050002041264
Artikelklasse	46R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stalen **CJU**-meetband voor het meten van buitenomtrek en Ø van cilindrische lichamen. De band van verenstaal is aan de voorkant voorzien van 2 gelaserde schaalverdelingen voor omtrek en Ø. Afstand tussen maatstrepen 1 mm. **Noniusaflezing 0,1 mm**. Maximale afwijking van de schaalverdeling volgens DIN 866.

**V2A-uitvoering** van roestvrij verenstaal.

#### Voordeel:

Eenvoudige hantering en centreermogelijkheid dankzij breed oplegvlak. Hogere stabiliteit. Sneller en betrouwbaar meten.

#### Opmerking:

Meetbanden C met aflezing 0,05mm en meetbanden met zwarte coating op aanvraag.

Stationaire uitvoering CJU op aanvraag.

### Technische beschrijving

Banddikte	0,2 mm
Aflezing	0,1 mm
Meetbereik voor Ø	1100 - 1500 mm
Bandbreedte	35 mm
Meetbereik voor omtrek	3450 - 4720 mm

Kalibratie	G2
Producttype	Meetband

**Dienstverlening**

KalibratieOmtrekmeetband Maximale lengte 6000 mm	026280 6000
--	-------------