



Stalen meetband V2A voor omtrek en Ø Bandbreedte 35 mm, maximale meetomtrek: 2200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	465684 2200
GTIN	2050002041240
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen **CJU**-meetband voor het meten van buitenomtrek en Ø van cilindrische lichamen. De band van verenstaal is aan de voorkant voorzien van 2 gelaserde schaalverdelingen voor omtrek en Ø. Afstand tussen maatstrepen 1 mm. **Noniusaflezing 0,1 mm**. Maximale afwijking van de schaalverdeling volgens DIN 866.

V2A-uitvoering van roestvrij verenstaal.

Voordeel:

Eenvoudige hantering en centreermogelijkheid dankzij breed oplegvlak. Hogere stabiliteit. Sneller en betrouwbaar meten.

Opmerking:

Meetbanden C met aflezing 0,05mm en meetbanden met zwarte coating op aanvraag.

Stationaire uitvoering CJU op aanvraag.

Technische beschrijving

Banddikte	0,2 mm
Aflezing	0,1 mm
Bandbreedte	35 mm
Meetbereik voor Ø	300 - 700 mm
Meetbereik voor omtrek	940 - 2200 mm

Kalibratie	G2
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieOmtrekmeetband Maximale lengte 3000 mm	026280 3000
--	-------------