

**Garant****Paar poolschoenen, Voor type: 300****Bestelgegevens**

Bestelnummer	382025 300
GTIN	4062406257804
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

Optie 1

werkstuk-Ø: 40 – 300 mm

Optie 2

werkstuk-Ø: 158 – 500 mm

Optie 3

max. verticale last: 160 kg

**Omschrijving:****Optie 1:** Werkstukdiameter 40 – 300 mm.**Optie 2:** Werkstukdiameter 158 – 500 mm.**Optie 3:** max. verticale last: 160 kg.**Toepassing:**

Voor montage op het pooloppervlak van het heftoestel. Hierdoor kunnen werkstukken met verschillende diameters omhoog worden gebracht. Geoptimaliseerde toegankelijkheid bij individuele hefsituaties.

**T.b.v.:**

Hefmagneet LM1 nr. 382020 maat 300 en 600.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsbouten en aanslagbouten voor verticaal transport van lasten.

**Opmerking:****Inschakelen van de hefmagneet alleen op magnetische oppervlakken!**

Maximale draaglast varieert afhankelijk van de optie.

---

## Technische beschrijving

Producttype

Poolschoen

---

## Accessoires

Hefmagneet LM1 Maximale draaglast (vlak) 300 kg

382020 300