


SNMX 120408, HUT25, Radius: 3mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251398 3 |
| GTIN | 4062406258306 |
| Artikelklasse | 29W |

Omschrijving
T.b.v.:

Klemhouder PSSN. Bijvoorbeeld klemdraaihouder nr. 251112 en 251113.

Opmerking:

Bij toepassing van wisselplaten met $\text{radius} \geq 3 \text{ mm}$ moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snijdiepte a_p | 3 mm |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 120 m/min |
| Neventoepassing | M |
| Voeding f | 0,1 - 0,2 mm/omw, |
| Coating | ongecoat |
| Hoofdtoepassing | P |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 8 |
| Soort | HUT25 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | SNMX 1204 |
| Snij snelheid v_c Neventoepassing | 30 - 80 m/min |
| Snedeccondities | continu |
| Productnaamattribuut | HUT25 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |