



Led-zaklamp, zwart met batterijen, Type: 117



Bestelgegevens

Bestelnummer	081533 117
GTIN	4062406258412
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame en robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **Nieuwste led-technologie** met **uitstekende lichtopbrengst**.

- **Wegrolbescherming.**
- **Rubberen drukknopbekleding.**

Met **scherp te stellen** lichtkop.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Zaklampfunctie	Focus
Totale lengte	117 mm
Brandduur	5 h
ATEX-zone	geen

Batterijtype	Mignon, AA
Aantal inbegrepen batterijen	1
Lichtstroom	160 lm
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081554 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081552 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081553 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081551 LR6
Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR6	081559 LR6