

**BENNING****Fase- en draaiveldtester Tritest Easy, Type: TRITEST****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473280 TRITEST
GTIN	4014651200517
Artikelklasse	47A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snelle en eenvoudige fasetest bij contactdozen, aftakdozen, schakelaars en lampen. Lokaliseert kabelbreuken in geïsoleerde leidingen.

**Functie:**

IP53: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Tevens testen van draaiveldrichting.  
Fasetest, controle van geïsoleerde kabels op kabelbreuk.

**Norm:**

**DIN EN 61010-1.**

**Levering:**

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR3.

**Technische beschrijving**

Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Spanningsbereik AC	200 - 1000 V
IP-klasse	IP 53
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Materiaal behuizing	ABS-kunststof

Producttype

Fase- en draaiveldtester

---

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3