

BENNING**Fasentester, Type: VT1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snelle en eenvoudige fasetest bij contactdozen, aftakdozen, schakelaars en lampen. Lokaliseert kabelbreuken in geïsoleerde leidingen.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Toepassing:

Fasetest, controle van geïsoleerde kabels op kabelbreuk.

Norm:

DIN EN 61010-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR3.

Technische beschrijving

Spanningsbereik AC	200 - 1000 V
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP-klasse	IP 40
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Producttype	Fasentester

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3