

**BENNING****Stroomtangmultimeter, Type: CM1-4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473230 CM1-4
GTIN	4014651446861
Artikelklasse	47A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste en ergonomische kunststof behuizing, met rubber beklede greepzone en meetpenhouder alsmede open stroomtang, verlicht LC-display, led-trapsweergave en meetpuntverlichting. **De spanningsweergave werkt ook vanaf 50 V bij lege batterijen.** **Eenhandsbediening** voor spanningsmeting bij contactdozen (19 mm). Zelfcontrolevoorziening (zelftest).

**Toepassing:**

Voor het meten van wisselstroom, spanning, weerstand en voor de doorgangs-, fase-, draaiveldrichting-, polariteitstest. Geschikt voor elektrotechniek, industrie, reparaties, service (opsporen van fouten), zonne-energie-/windkrachtinstallaties en hybride voertuigtechniek.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Levering:**

Inclusief riemholster, meetkabelset, rubbergecoate contactpuntbescherming, opsteekcapen (CAT III/IV), contactpuntvergroting (Ø 4 mm), 2 batterijen nr. 081561 maat LR3.

**Technische beschrijving**

maximale tangopening	16 mm
----------------------	-------

Aantal inbegrepen batterijen	2
Gelijkspanning DC	6,0 V – 1000 V
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Doorgangsmeting	akoestisch/led
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Meetmethode	TRUE RMS
Wisselstroom AC	0,1 A – 200 A
Weergavebereik	9999
Basisnauwkeurigheid	1,5 %
Wisselspanning AC	6,0 V – 1000 V
Geheugenfunctie	HOLD
Meetpuntverlichting	LED
Test draaiveldrichting	LED
Fasetest	LED
Polariteitstest	LED
Weerstand	1 $\Omega$ – 50 k $\Omega$
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN EN 61010-1
Materiaal behuizing	kunststof
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

## Dienstverlening

KalibratieStroomtang Type D	027050 D
DAkKS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------