




## Decoupeerzaagbladen, set, Omschrijving: T144DHM



### Bestelgegevens

Bestelnummer	588520 T144DHM
GTIN	3165140997713
Artikelklasse	54B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen **voor hout**. Opname enkelnokschacht. **HM-uitgeruste tanden**, zeer lange levensduur en snelle snede. Geschikt voor alle materialen behalve staal.

geoptimaliseerd voor materiaal: Hout

Plaatdikte (hout bekleed): 5-50 mm

Snedetype: rechte snede snel (grof)

Snedetype: haakse snede

Zaagbladmateriaal: HM

Tandsteek: 3,5–5,0 16 mm

Bladlengte: 100 mm

Aantal bladen: 3

### Technische beschrijving

geoptimaliseerd voor materiaal	Hout
Geschiktheid	_T144DHM
Snedetype	rechte snede snel (grof)
Snedetype	haakse snede
Zaagbladmateriaal	HM
Bladlengte	100 mm
Plaatdikte (hout bekleed)	5-50 mm
Aantal bladen	3
Tandsteek	3,5–5,0 16 mm

Omschrijving	T144DHM
Producttype	Schrobzaagblad