

KERN**Kraanunster type HCD, Maximaal weegbereik: 60kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479434 60
GTIN	4045761214163
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

Led-display met achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen ook op een afstand. Data-Hold-functie voor het vasthouden van de weergegeven waarde.

Grote mobiliteit dankzij lichte, stabiele constructie. Bedrijfsduur van de accu ca. 20 uur.

Levering:

Inclusief afstandsbediening met 2 batterijen nr. 081561 gr. LR3. Weegschaal inclusief 4 batterijen nr. 081561 LR6.

Technische beschrijving

Maximaal weegbereik	60 kg
Maximale afwijking van maximale waarde	0,2 %
Aflezing	20 g
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
Behuizing diepte	79 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag

Behuizing breedte	194 mm
Behuizing hoogte	97 mm
Totale lengte	276 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Nettogewicht	1,1 kg
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Display met achtergrondverlichting	ja
Waardeopslagtoets	ja
Batterijbedrijfsduur	20 h
Producttype	Unster/kraanunster

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------