

**KERN****Kraanunster type HCD, Maximaal weegbereik: 150kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479434 150
GTIN	4045761214149
Artikelklasse	47D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Led-display met achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen ook op een afstand. Data-Hold-functie voor het vasthouden van de weergegeven waarde.

Grote mobiliteit dankzij lichte, stabiele constructie. Bedrijfsduur van de accu ca. 20 uur.

**Levering:**

Inclusief afstandsbediening met 2 batterijen nr. 081561 gr. LR3. Weegschaal inclusief 4 batterijen nr. 081561 LR6.

**Technische beschrijving**

Behuizing diepte	79 mm
Maximale afwijking van maximale waarde	0,2 %
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Nettogewicht	1,1 kg

Totale lengte	276 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Behuizing hoogte	97 mm
Aflezing	50 g
Behuizing breedte	194 mm
Maximaal weegbereik	150 kg
Energievoorziening	Batterijvoeding
Display met achtergrondverlichting	ja
Waardeopslagtoets	ja
Batterijbedrijfsduur	20 h
Producttype	Unster/kraanunster

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------