



Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte arm poedercoating, Zeskant: 1,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	627382 1,5
GTIN	7610733283040
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Extra korte arm met flexibele hoek (90°– 100°), kogelkop schuin aan te zetten tot een hoek van 30°. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid. Alleen met hoek van 90°.

Voordeel:

Flexibele hoek aan de korte arm (90°– 100°).

90° voor het invoeren: Ook zeer moeilijk toegankelijke plaatsen zijn goed bereikbaar.

100° voor het werken: Door de vrije ruimte voor de hand wordt comfortabel en veilig werken gegarandeerd.

Materiaal:

Oppervlak vernikkeld, verchroomd, **poedercoating** en opvallende kleurcodering 'Rainbow' om snel de juiste maat te vinden.

Technische beschrijving

Oppervlak	poedercoating
Sleutellengte	82×6 mm
Zeskant	1,5 mm
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Kogelkop aan het lange been	ja
Hoek van 100 graden	ja
kort been	ja

Lange uitvoering	ja
Producttype	Schroevendraaier