



## Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte arm verchromd, Zeskant: 2,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	627381 2,5
GTIN	7610733282883
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Extra korte arm met flexibele hoek (90°– 100°), kogelkop schuin aan te zetten tot een hoek van 30°. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taatheid.

#### Voordeel:

Flexibele hoek aan de korte arm (90°– 100°).

**90° voor het invoeren:** Ook zeer moeilijk toegankelijke plaatsen zijn goed bereikbaar.

**100° voor het werken:** Door de vrije ruimte voor de hand wordt comfortabel en veilig werken gegarandeerd.

#### Materiaal:

Oppervlak vernikkeld en verchromd.

### Technische beschrijving

Zeskant	2,5 mm
Oppervlak	verchromd
Sleutellengte	113x9 mm
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Kogelkop aan het lange been	ja
Hoek van 100 graden	ja
kort been	ja
Lange uitvoering	ja

Producttype

Schroevendraaier