



Set sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte arm verchromd, Aantal stiftsleutels: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	627386 9
GTIN	7610733282845
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Extra korte arm met flexibele hoek (90°– 100°), kogelkop schuin aan te zetten tot een hoek van 30°. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taatheid.

Voordeel:

Flexibele hoek aan de korte arm (90°– 100°).

90° voor het invoeren: Ook zeer moeilijk toegankelijke plaatsen zijn goed bereikbaar.

100° voor het werken: Door de vrije ruimte voor de hand wordt comfortabel en veilig werken gegarandeerd.

Materiaal:

Oppervlak vernikkeld en verchromd.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 627381: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opgeborgen in: Kunststof houder

Technische beschrijving

Verpakking	Kunststof houder
Aantal schroevendraaiers	9
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Oppervlak	verchromd

Kogelkop aan het lange been	ja
Hoek van 100 graden	ja
kort been	ja
Lange uitvoering	ja
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte armverchroomd Zeskant 4 mm	627381 4
Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte armverchroomd Zeskant 3 mm	627381 3
Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte armverchroomd Zeskant 2,5 mm	627381 2,5
Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte armverchroomd Zeskant 5 mm	627381 5
Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte armverchroomd Zeskant 2 mm	627381 2
Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte armverchroomd Zeskant 10 mm	627381 10
Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte armverchroomd Zeskant 8 mm	627381 8
Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte armverchroomd Zeskant 6 mm	627381 6
Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte armverchroomd Zeskant 1,5 mm	627381 1,5