



## Compacte boutenschaar CoBolt® met snijkantuitsparing, Totale lengte: 160mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	731752 160
GTIN	4003773084587
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoge snijcapaciteit bij relatief lage krachtsinspanning dankzij speciale hefboomoverbrenging. Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC).

Tang gezwart, grepen met kunststof bekleed, snijkanten met uitsparing.

#### Toepassing:

Voor draden tot 2000 N/mm<sup>2</sup> trekvastheid.

#### Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

### Technische beschrijving

Voor zacht staaldraad tot Ø	5,3 mm
Voor middelhard staaldraad tot Ø	4,4 mm
totale lengte	160 mm
Voor pianodraad tot Ø	3 mm
Snijkant	gehard
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadium-elektrostaal
Oppervlak	gezwart
Producttype	Snijdende tang

