

FLUKE.

**Warmtebeeldcamera in zakformaat, Type: PTI120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	474025 PTI120
GTIN	195112031414
Artikelklasse	47H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste, krachtige warmtebeeldcamera voor zichtbare weergave van infraroodstraling. **Kleine compacte constructie in zakformaat.**

- **Beeld-in-beeld-modus: Eenvoudig opsporen van fouten door gelijktijdige weergave van zichtbeeld en warmtebeeld.**
- **LC-touchscreen 8,9 cm (3,5 inch) voor gemakkelijke bediening en het opsporen van fouten.**
- **Fluke Connect: Eenvoudig vastleggen van metingen en afbeeldingen via WLAN.**

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Voor preventief onderhoud, om zowel mechanische als elektrische installaties of productieprocessen te bewaken. Bijzonder geschikt voor onderhoud, bouw, verwarmings- en installatietechniek en faciliteitsmanagement.

**Levering:**

Inclusief lithium-ion-accu, USB-kabel, draaglus en draagtas.

**Technische beschrijving**

Nauwkeurigheid	$\pm 2$ °C of 2%
Thermische gevoeligheid	0,06 K

Detectorafmeting	120 × 90 px
Zichtveld	50 × 38 graden
Aansluiting	Fluke Connect
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Kalibratie	Prijs op aanvraag
minimale focusseerafstand	0,228 m
Temperatuurbereik	-20 - 400 °C
Beeldherhalingsfrequentie	9 Hz
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP 54
Displaymaat	3,5 inch
Producttype	Warmtebeeldcamera

## Dienstverlening

KalibratieInfrarood-thermometer Type A	027600 A
--	----------