

**Kleine steeksleutel, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	612205 10
GTIN	4062406260613
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

maximale bekhoogte h	5 mm
Sleutellengte L	120 mm
maximale bekbreedte b1	22,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte $s_1$	10 mm
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	75 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefsleutel

