


Garant**Krachtspanhouder met borgfunctie, HSK-A 100, Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305560 12
GTIN	4062406261245
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.**
- **Geïntegreerde lengte-instelschroef.**
- **Inwendige koelvloeistoftoevoer.**

Voordeel:

Snelle en eenvoudige beveiliging tegen eruit trekken van de frees via het HB (Weldon)-oppervlak. Vormgebonden verbinding tussen frees en opname. Compacte, met betrekking tot trillingen geoptimaliseerde contour.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht en HB-oppervlak. Uitstekend geschikt voor zware verspaning (HPC, TPC).

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 99 mm

Spantangbuiten-Ø D: 40 mm

Spankracht tot: 430 Nm

Geschikte haaksleutel nr. 628400: 40/42

Technische beschrijving

Geschikte haaksleutel nr. 628400	40/42
Spantangbuiten-Ø D	40 mm
Afkoppellengte A-maat	99 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Spankracht tot	430 Nm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 100	309880 100
---------------------------------------	------------