


**Garant****Krachtspanhouder met borgfunctie, HSK-A 100, Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305560 16
GTIN	4062406261252
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.**
- **Geïntegreerde lengte-instelschroef.**
- **Inwendige koelvloeistoftoevoer.**

**Voordeel:**

Snelle en eenvoudige beveiliging tegen eruit trekken van de frees via het HB (Weldon)-oppervlak. Vormgebonden verbinding tussen frees en opname. Compacte, met betrekking tot trillingen geoptimaliseerde contour.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht en HB-oppervlak. Uitstekend geschikt voor zware verspaning (HPC, TPC).

**Levering:**

Inclusief spanmoer.

**Accessoires:**

koelvloeistofleiding nr. 309880.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 102 mm

Spantangbuiten-Ø D: 45 mm

Spankracht tot: 520 Nm

Geschikte haaksleutel nr. 628400: 45/50

**Technische beschrijving**

Spantangbuiten-Ø D	45 mm
Afkoppellengte A-maat	102 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	45/50
Spankracht tot	520 Nm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

---

## Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 100	309880 100
---------------------------------------	------------