


Garant**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 250 / 200 kg
Eluplan-blad donker, Type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920301 2000
GTIN	4062406261658
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker. Werktafel **zonder** scheidingsplaten, geen serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	610 - 1200 mm
ComfortClose	nee
Hefsnelheid	38 mm/s
Diepte	750 mm
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad lengte	2000 mm

Maximale belastbaarheid	200 kg
Gewicht	115 kg
Breedte	2000 mm
Werkblad dikte	50 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	200 kg
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel