

Garant**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 350 / 300 kg
Eluplan-blad donker, Type: 2000/S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920306 2000/S
GTIN	4062406261689
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker. Werktafel **met** scheidingsplaten, serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid	300 kg
Diepte	750 mm
Gewicht	98 kg
Werkblad lengte	2000 mm
Hefsnelheid	22 mm/s
Werkblad diepte	750 mm

Werkblad dikte	50 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	720 - 1200 mm
Breedte	2000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	300 kg
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel