

Kantoordraaistoel met netrug, Kleur: BLACK



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 974280 BLACK |
| GTIN | 4016849842950 |
| Artikelklasse | 96B |

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting met zachte comfortabele vulling met aan de zijkant smaller toelopen legbord. Bekleding 100% polyester. Synchroontechniek met automatische gewichtsregeling, vast te zetten in de voorste en achterste zitpositie. Met zitdiepte-, zitneiging- en zithoogteverstelling. Inclusief in hoogte verstelbare armleningen (2D). Universele wielen voor zachte en harde bodems, Ø 650 mm kruisvoet van kunststof zwart.

Kantoordraaistoel met lichtdoorlatende, ademende netrug, met in hoogte verstelbare lendensteun.

Norm:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 420 - 550 mm

Zittingbreedte: 470 mm

Zittingdiepte: 470 mm

Rugleuning hoogte: 560 mm

Zitdiepteverstelbereik: 60 mm

Kleur zittingmateriaal: zwart

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Paar armleuningen aanpassing mogelijk | ja |
| Belastbaarheid | 120 kg |
| Synchroonmechanisme | ja |
| Kleur zittingmateriaal | zwart |
| Zittingdiepte | 470 mm |
| Materiaal kruisvoet | kunststof |
| Zitdiepteverstelbereik | 60 mm |
| Kruisvoet uitvoering | Wielenset |
| Rugleuning hoogte | 560 mm |
| Lendeondersteuning | ja |
| Zittingbreedte | 470 mm |
| Uitvoering | met rollen |
| Belastbaarheid stoel | 120 kg |
| Kruisvoet-Ø | 650 mm |
| Hoogteverstelling bereik | 420 - 550 mm |
| Producttype | Kantoordraaistoel |