

Kantoordraaistoel met stoffen rug, Kleur: BLACK



Bestelgegevens

Bestelnummer	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Artikelklasse	96B

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting met zachte comfortabele vulling met aan de zijkant smaller toelopen legbord. Bekleding 100% polyester. Synchroontechniek met automatische gewichtsregeling, vast te zetten in de voorste en achterste zitpositie. Met zitdiepte-, zitneiging- en zithoogteverstelling. Inclusief in hoogte verstelbare arMLEUNINGEN (2D). Universele wielen voor zachte en harde bodems, Ø 650 mm kruisvoet van kunststof zwart.

Kantoordraaistoel met zachte en ademende stoffen rugleuning, met in hoogte verstelbare, geprononceerde lendensteun. Rug achter met deelafdekking van kunststof.

Norm:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 420 - 550 mm

Zittingbreedte: 470 mm

Zittingdiepte: 470 mm

Rugleuning hoogte: 560 mm

Zitdiepteverstellbereik: 60 mm

Kleur zittingmateriaal: zwart

Technische beschrijving

Belastbaarheid	120 kg
Synchronmechisme	ja
Kleur zittingmateriaal	zwart
Zitdiepteverstelbereik	60 mm
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Materiaal kruisvoet	kunststof
Rugleuning hoogte	560 mm
Zittingbreedte	470 mm
Lendeondersteuning	ja
Zittingdiepte	470 mm
Paar armleuningen aanpassing mogelijk	ja
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Kruisvoet-Ø	650 mm
Hoogteverstelling bereik	420 - 550 mm
Producttype	Kantoordraaistoel