

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links open, rechts 3 lades, blad van beuken multiplex, 20×20G,  
Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 920814 1500   |
| GTIN          | 4062406262136 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 125, 200, 300

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

|  |  |
|--|--|
| Gewicht  | 129 kg   |
| Lades nuttige breedte  | 500 mm   |
| Lades nuttige breedte in G   | 20   |
| Nuttig ladeoppervlak in G  | 20×20  |
| Werkblad lengte  | 1500 mm  |
| Werkblad diepte  | 750 mm   |
| Onderbouw diepte   | 700 mm   |
| Werkblad dikte   | 50 mm  |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 800 kg   |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte  | 625 mm   |
| Lades nuttige diepte in G  | 20   |
| Onderbouw breedte  | 1300 mm  |
| Hoogte   | 950 mm   |
| Lades nuttige diepte   | 500 mm   |
| Constructie-uitvoering   | Constructie van stalen buis                                    |
| Materiaaldikte   | 1 mm   |
| Werkbank hoogte  | 950 mm   |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                                    | 75 kg  |
| Bladdikte  | 50 mm  |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                     | 100 %  |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut   | 20×20G   |
| Producttype  | Werkbank   |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Mat voor lades Afmeting in G 20X20   | 951830 20X20 |
| Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8   | 954895 8     |
| Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10  | 953521 10    |
| Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20                                    | 951885 20X20 |
| lade Fronthoogte lade 300 mm   | 927800 300   |
| Comfort Close lades intrek-dempingssysteem<br>Belastbaarheid lade 75 kg                      | 950180 75    |
| Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20   | 952505 20    |
| lade Fronthoogte lade 200 mm   | 927800 200   |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment<br>Lades met fronthoogte / type 125/6 | 950320 125/6 |
| Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6   | 952253 6     |
| Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal<br>gereedschappen 37                            | 953828 37    |
| Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20  | 951910 20X20 |
| lade Fronthoogte lade 125 mm   | 927800 125   |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment<br>Lades met fronthoogte / type 125/4 | 950320 125/4 |
| Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal<br>gereedschappen 39                            | 953833 39    |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment<br>Lades met fronthoogte / type 125/1 | 950320 125/1 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment<br>Lades met fronthoogte / type 125/3 | 950320 125/3 |
| Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig)<br>003                             | 950050 003   |
| Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5  | 954295 5     |
| Demontagegereedschap Type 1  | 950070 1     |
| Slotplaat voor GridLine Type KO21  | 914227 KO21  |
| Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5  | 954305 5     |
| Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10   | 953522 10    |
| Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5  | 954306 5     |

