

Garant GRIDLINE

Werkbank, links open, rechts 3 lades, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920811 1500
GTIN	4062406262129
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 125, 200, 300

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Werkblad lengte	1500 mm
Hoogte	950 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Onderbouw breedte	1300 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Gewicht	129 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
lade Fronthoogte lade 300 mm	927800 300
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20	951885 20X20
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8	954895 8
Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6	952253 6
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37	953828 37
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39	953833 39
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/4	950320 125/4
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954295 5
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/1	950320 125/1
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/6	950320 125/6
Demontagegereedschap Type 1	950070 1
Mat voor lades Afmeting in G 20X20	951830 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/3	950320 125/3
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20	951910 20X20
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20	952505 20
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954306 5
Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10	953522 10

