

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links open, rechts 3 lades, Eluplan-blad donker, 20x20G,
Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920817 1500
GTIN	4062406262143
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 125, 200, 300

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	20
Hoogte	950 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Gewicht	129 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Onderbouw breedte	1300 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/3	950320 125/3
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6	952253 6
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954295 5
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20	951885 20X20
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/6	950320 125/6
Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8	954895 8
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/1	950320 125/1
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39	953833 39
lade Fronthoogte lade 300 mm	927800 300
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20	951910 20X20
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Demontagegereedschap Type 1	950070 1
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37	953828 37
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/4	950320 125/4
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20	952505 20
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
Mat voor lades Afmeting in G 20X20	951830 20X20
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5
Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10	953522 10
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954306 5

