

**Weefselversterkte tape UV-bestendig, transparant, Breedte x lengte (mm x m): 48X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Artikelklasse	08M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Tesa® 4665** is 52 weken **UV-bestendig** en is bovendien **weerbestendig**. Hierdoor is het de ideale outdoor-weefselteape.

**Opmerking:**

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

**Technische beschrijving**

Weefselfijnheid	30 mesh
Kleur	transparant
Kleefkracht op staal	0,9 N/mm
Dragermateriaal	Weefsel
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %

Trekvastheid	4,3 N/mm
Rekbaarheid	27 %
Breedte	48 mm
Lijm	Synthetisch rubber
Type plakband	eenzijdig
Dikte	0,215 mm
temperatuurbestendig tot	95 °C
Fabrikantnummer	4665
Liner aanwezig	nee
Lengte	25 m
Productnaamattribuut	transparant
Producttype	Plakband