

**Pocket led-accuwerklamp, Type: 118****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081576 118
GTIN	4062406262037
Artikelklasse	02A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige Pocket led-accuwerklamp in praktisch zakformaat. Traploos dimbare hoofdverlichting en extra spotlight-functie. Bevestiging door middel van sterke magneten of de wegklapbare ophanghaak.

**Functie:**

IP30: Bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 2,5$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Levering:**

Inclusief USB-laadkabel.

**Technische beschrijving**

Accutype	Lithium-ion
Lichtstroom	50 - 500 lm
Gewicht	114 g
ATEX-zone	geen

Accucapaciteit	3,7 Ah
IP-klasse	IP 30
Brandduur	1 - 10 h
Accuspanning	1,5 V
Totale breedte	47 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Totale lengte	108 mm
Aantal inbegrepen accu's	1
Lichtbron	Led-module
Producttype	Werklamp