

**Led-acculichtpen, Type: 175****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081577 175
GTIN	4062406262044
Artikelklasse	02A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Led-acculichtpen met traploos dimbare hoofdverlichting en extra spotlight-functie. Sterke magneet aan de lampvoet.

**Functie:**

IP30: Bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 2,5$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Levering:**

Inclusief USB-laadkabel.

**Technische beschrijving**

Accuspanning	3,7 V
Lichtbron	Led-module
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1

Gewicht	77 g
Totale lengte	175 mm
Accucapaciteit	0,8 Ah
Brandduur	2 - 16 h
ATEX-zone	geen
Lichtstroom	20 - 200 lm
IP-klasse	IP 30
Totale breedte	23 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Taschenlampe