



Lader, Type: 4ULTRA



Bestelgegevens

Bestelnummer	081590 4ULTRA
GTIN	4013674144679
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Microcontrollergeregelde laad- en onderhoudsstations voor accucellen met **individuele bewaking van de laadschachten** en herkenning van defecte accu's. Statusaanduiding per laadschacht, stopt automatisch met laden bij volle batterij, beveiliging tegen overlading, **druppellading**. Ingangsspanning 100–240 V. Met LC-display voor gedetailleerde controle van het laadproces en aanvullende akoestische feedback.

Toepassing:

NiMH/NiCd acculaadplaatsen: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA of 1-3 × Baby C of 1-2 × Mono D.

Li-ion-acculaadplaatsen: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 enz. of 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 of 1-2 × 3265.

Technische beschrijving

Maximale laadstroom	2 A
Lengte	170 mm
Hoogte	37,5 mm
Breedte	110 mm
Maximaal aantal laadplaatsen	4
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V

Aantal laadplaatsen voor USB	1
Nominale spanning	100 - 240 V
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Lader