

**Garant****HM-hamerboor SDS-plus, Ø×totale lengte: 5X110mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 789010 5X110  |
| GTIN          | 4062406262266 |
| Artikelklasse | 71C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

De markerende en agressieve centreerpunt maakt een actieve centrering en optimale geleiding tijdens het boren mogelijk. Innovatief hoofdontwerp met korte, rechte aanloop voor een duidelijk sneller boren in combinatie met een duidelijk hogere stabiliteit, ook in gewapend beton. Qua trillingen geoptimaliseerde spiraalvorm met kernversterking. De kerndiameter en de spiraalspoed van de boor zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd en zorgen hierdoor voor een efficiënte krachtoverbrenging van de boorhamer naar de hardmetalen punt.

**Voordeel:**

- **Korte spiraalaanlopen en concaaf gevormde spaanvlakken (slechtseffect) zorgen voor een snelle afvoer van het boorgruis.**
- **Slijtagemarkeringen: om na te gaan of het gereedschap nog geschikt is voor het boren van nauwkeurige deuelgaten.**
- **Extra, speciaal gevormde kernsnijkanten: efficiënt trimmen van beton.**

**Toepassing:**

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk - met maximaal boorcomfort.

**Opmerking:**

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorboren met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).

**Technische beschrijving**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ø                   | 5 mm   |
| totale lengte       | 110 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2      |
| Spiraallengte       | 50 mm  |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Snijmateriaal                   | HM        |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopboor  |
| Schacht                         | SDS Plus  |
| Producttype                     | Steenboor |