



Bit-assortiment met bedieningsgereedschap Turbo 19-delig, Aantal delen: 19



Bestelgegevens

Bestelnummer	676205 19
GTIN	4013288214614
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Tot max. **viervoudige schroefsnelheid** door een in de greep geïntegreerde, naar keuze met een druk op de knop **in of uit te schakelen planetaire tandwieloverbrenging**. De uitschakeling is aanbevolen voor de fijnafstelling en het definitief aan- of losdraaien van een schroef met hoog draaimoment (max. 14 Nm). Kraftform-handvat met **Rapidaptor-bithouder** voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Levering in stevige stoffen vouwtas met klittenbandsluiting.

Voordeel:

- **Krachtige eindschroefverbinding en eenvoudige fijnafstelling.**
- **Verviervoudigt puur mechanisch (zonder accu) de schroefsnelheid.**

Inhoud:

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 674200 gr. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 674220 gr. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. nr. 674244 gr. 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 89 mm E 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. nr. 674250 gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor sleuf: 1 St. gr. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676390

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Fabrikantnummer	Kraftform Kompakt Turbo 1
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhouder
Bedieningsgereedschap	1 bitratel 1/4 inch
Bedieningsgereedschap	Ratel 1/4 inch
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm	674220 2/89
Kraftform-schroevendraaierhouder Turbo voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 met snelwisselhouder Zeskantopname 6,3	676390 6,3
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/89 mm	674220 3/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel met boring Zeskant 4 mm	674244 4
Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/89 mm	674200 3/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel met boring Zeskant 3 mm	674244 3
	674200 2/89

Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX15/89 mm

674250 TX15/89

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/89 mm

674220 1/89

Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel met boring Zeskant 5 mm

674244 5

Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel met boring Zeskant 6 mm

674244 6

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX25/89 mm

674250 TX25/89

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX30/89 mm

674250 TX30/89

Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/89 mm

674200 1/89

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX10/89 mm

674250 TX10/89