



Schakelbaar lashulpmiddel, Type: QHCSS



Bestelgegevens

Bestelnummer	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Vasthouden van werkstukken in hoeken van 45° en 90°. Temperatuurbestendig tot maximaal 180 °C. Ideaal voor ronde en vierkante buizen en voor hoek- en vlak materiaal.

Technische beschrijving

Lengte	111 mm
maximale temperatuurbestendigheid	180 °C
Breedte	29 mm
Gewicht	0,7 kg
Nominale houdkracht	400 N
Hoogte	95 mm
Producttype	Hoekmagneet