



## Lashouder binnen- / buitenhoek, Type: IOWCL



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085955 IOWCL
GTIN	5012095618126
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Spanbare lashouder is in te stellen op **30°**, **60°** en **90°**.

**Toepassing:**

Hulpmiddel voor het positioneren, fixeren en vasthouden van componenten bij laswerkzaamheden.

### Technische beschrijving

Lengte	165 mm
Gewicht	0,8 kg
Nominale houdkracht	180 N
Breedte	110 mm
Producttype	Hoekmagneet

