

**Lashouder binnen- / buitenhoek, Type: IOWCC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Spanbare lashouder is in te stellen op **30°, 60° en 90°**. Set bestaat uit 2 stuks lashouder (binnen- / buitenhoek) in de lengte 75 mm en 125 mm.

Toepassing:

Hulpmiddel voor het positioneren, fixeren en vasthouden van componenten bij laswerkzaamheden.

Technische beschrijving

Lengte	75 mm
Lengte	125 mm
Gewicht	0,13 kg
Gewicht	0,4 kg
Nominale houdkracht	90 N
Nominale houdkracht	150 N
Breedte	52 mm

Breedte	85 mm
Producttype	Hoekmagneet