

**3M****Oordopjes, geluidsniveau-afhankelijk Peltor™, Type: EEP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	097797 EEP
GTIN	511312774270
Artikelklasse	04A

**Omschrijving****Uitvoering:**

De 3M™ Peltor™ EEP-100 elektronische oordopjes zijn uitgerust met een **geluidsniveau-afhankelijke functie** en bieden zodoende een dynamische regeling van externe geluiden. Daarboven is het mogelijk zwakkere geluiden te versterken (bijv. stemmen) en plotseling optredend, gehoorbeschadigend lawaai te dempen. Zo is het gehoor beschermd, terwijl tegelijkertijd een hogere mate van situatiewaarschuwing en betere communicatie in lawaaige omgevingen mogelijk worden gemaakt. De drager kan de gehoorbescherming via één toets intuïtief bedienen en bij aanvang de geluidsterkte individueel instellen. De oordopjes zijn via een USB-stekker op de laadbox oplaadbaar. Het kleine, lichtgewicht design verhoogt het comfort en verbetert hierdoor de acceptatie onder de gebruikers.

SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) met 3M™ UltraFit™ oordopjes. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) met PELTOR™ Triple C oordopjes.

**Toepassing:**

Voor communicatie in veeleisende omgevingen met hoge en wisselende geluidsbelasting.

**Norm:**

EN 352-2; EN 352-7

**Levering:**

2 x geluidsniveau-afhankelijke oordopjes, 1 x laadbox, 1 x USB-kabel, 1 paar oordopjes UltraFit™ Small, 1 paar oordopjes UltraFit™ Medium, 1 paar oordopjes UltraFit™ Large, 1 paar oordopjes Triple C.

## Technische beschrijving

Serie	Peltor™
SNR-waarde (dempingswaarde)	32 dB(A)
SNR-waarde (dempingswaarde)	36 dB(A)
Bedrijfsduur	16 h
Energievoorziening	Accuvoeding
Norm	EN 352-2
Norm	EN 352-7
Producttype	Oorkappen