



Oorkappen, geluidsniveau-afhankelijk Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Type: PRO3



Bestelgegevens

Bestelnummer	097799 PRO3
GTIN	7318640066960
Artikelklasse	04A

Omschrijving

Uitvoering:

Geluidsniveau-afhankelijke hoogrendement-gehoorbescherming met geïntegreerd analog- en digitaal draadloos systeem. Twee draadloze systemen (1× analog / 1× digitaal) zijn standaard voorgeprogrammeerd. Standaard zijn 16 kanalen (analoge PMR) en 16 kanalen (digitale PMR) beschikbaar. De oorkappen kunnen op maximaal 70 verschillende radiokanalen worden geprogrammeerd. De Bluetooth® multipoint-functionaliteit maakt naadloze verbinding met mobiele telefoons mogelijk, zodat zonder onderbreking van het werk telefoongesprekken kunnen worden aangenomen, gevoerd en beëindigd. De **lawaaionderdrukkende en waterdichte spraakmicrofoon** biedt spraakgestuurde overbrenging (VOX) voor spraak in lawaaiige omgevingen. De headset beschikt over een **oplaadbare** lithium-ion-batterij. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Combineert gehoorbescherming, hoofdtelefoon en microfoon.

Toepassing:

Voor de communicatie in veeleisende omgevingen met hoge geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-4; EN 352-6

Levering:

Inclusief accu, lader, extra hygiëne-kit en microfoonbescherming.

Opmerking:

Hygiënesets onder nr. 097767 maat HY83

Technische beschrijving

Bedrijfsduur	11 h
Gewicht	490 g
Serie	Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
SNR-waarde (dempingswaarde)	33 dB(A)
Energievoorziening	Accuvoeding
Norm	EN 352-4
Norm	EN 352-6
Producttype	Oorkappen

Accessoires

Hygiëne-kit Type HY83	097767 HY83
-----------------------	-------------