

**Led-zaklamp, Type: P3R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081467 P3R
GTIN	4058205009362
Artikelklasse	04B

Omschrijving**Uitvoering:**

Ledlenser is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de **spatwaterdichte aluminium behuizingen** zijn alle contacten verguld; **hoogwaardige lenzen** bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.

Compacte zaklampen in een pen- resp. sleutelhangerformaat.

• **Naar keuze in batterij- of accu-uitvoering.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief laadstation en USB-laadkabel.

IP-klasse: IP 54

ATEX-zone: geen

Lichtstroom: 140 lm

Lichtstroom stand 2: 20 lm

Brandduur: 2,5 h

Brandduur stand 2: 6 h

Advanced Focus System (AFS): ja

Technische beschrijving

Kop-Ø	20 mm
Lichtstroom	140 lm

Fabrikantnummer	P3R
ATEX-zone	geen
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtbron	Led-module
Advanced Focus System (AFS)	ja
Accutype	Lithium-ion
Lichtstroom stand 2	20 lm
Totale lengte	102 mm
Gewicht	42 g
Aantal inbegrepen accu's	1
Smart Light Technology (SLT)	nee
IP-klasse	IP 54
Brandduur	2,5 h
Brandduur stand 2	6 h
Producttype	Taschenlampe