



Led-zaklamp, Type: P3



Bestelgegevens

Bestelnummer	081467 P3
GTIN	4058205009393
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de **spatwaterdichte aluminium behuizingen** zijn alle contacten verguld; **hoogwaardige lenzen** bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.

Compacte zaklampen in een pen- resp. sleutelhangerformaat.

· **Naar keuze in batterij- of accu-uitvoering.**

Functie:

IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

IP-klasse: IP X4

ATEX-zone: geen

Lichtstroom: 25 lm

Brandduur: 6 h

Advanced Focus System (AFS): ja

Smart Light Technology (SLT): nee

Aantal inbegrepen batterijen: 1

Technische beschrijving

ATEX-zone	geen
Batterijtype	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	nee
Kop-Ø	19 mm

Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
IP-klasse	IP X4
Brandduur	6 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Fabrikantnummer	P3
Gewicht	35 g
Lichtbron	Led-module
Lichtstroom	25 lm
Totale lengte	90 mm
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081552 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081553 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081554 LR3
Lithium-metaal batterijen Internationaal type LR3	081559 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3