

Wetsteen voor staal, speciaal korund middel / zeer fijn, Lengte×breedte: 100X25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	558855 100X25
GTIN	4260496536704
Artikelklasse	56Z

Omschrijving

Uitvoering:

Keramisch gebonden combi-wetstenen met hardheidsgraad O/P. Eén kant grof voor voorslijpen, één kant fijn voor naslijpen.

Speciaal edelkorund korrel 180 (middel) met **hoge standtijd**. Andere zijde edelkorund korrel 500 (zeer fijn), zeer grote snijcapaciteit, **hoge oppervlaktekwaliteit**.

Toepassing:

Voor het afbramen, fijnslijpen van oneffenheden, afronden van randen.

Opmerking:

Speciale polijststenen voor het egaliseren zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel / zeer fijn
Hoogte	15 mm
Breedte	25 mm
Lengte	100 mm
Producttype	Wetsteen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		