

MARPOSS**Meetwaarde-afleesinstrument DUO, Type: DUO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Artikelklasse	43D

Omschrijving**Uitvoering:**

Compact meetwaarde-afleesinstrument met 4,3 inch touch-/kleurendisplay en meetwaardegeheugenfunctie. Aansluiting voor 2 inductieve meettasters (halfbrug of volledige brug omschakelbaar). Apparaat ook compatibel met tasters van Tesa. Er kunnen maximaal 4 kenmerken tegelijk worden weergegeven. Gegevens exporteren in DfQ- of CSV-formaat via de USB-interface.

Functie:

- **Dynamische meetwaardefuncties: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, gemiddelde.**
- **Driekleurige balk- en digitale meetwaardeweergave.**
- **2 Schakelingen en 2 schakeluitgangen, zonder potentieel (bijv. meetwaardeoverdracht, goedkeur, afkeur).**
- **Schaalverdeling wordt automatisch ingesteld afhankelijk van de tolerantiegrens.**

Toepassing:

Als weergave-unit voor eenvoudige meettaken (+A, -A) en berekening van beide tasters mogelijk (bijv. A+B, A-B, 0,5A+B). Voor gebruik in werkplaats en productie.

Levering:

Inclusief USB-netadapter, voet.

Accessoires:

Optionele uitbreiding met instekkaarten op veldbusinterface: Profibus, profinet of ethernet/IP.

Technische beschrijving

Gewicht	1 kg
Lengte	130 mm
Maximale resolutie	0,01 μm
Breedte	95 mm
Hoogte	50 mm
Meetbereik	± 1 tot $\pm 10000 \mu\text{m}$
Energievoorziening	Netvoeding
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Producttype	Afleesinstrument