

**Garant****GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: QC/23****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264835 QC/23
GTIN	4251414902619
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

**Opmerking:**

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Aansluiting / scheidingspunt: 20 mm

ISO-code wisselsnijkop: SDQCL

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Aanzethoek: 107,5 graden

Minimale voorboor- $\varnothing$   $D_{min}$ : 26 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 15 mm

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	15 mm
Systeem	QC

Totale lengte L	22 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDQCL
Serie	Master Mute
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Wisselplaatschroef	269023 2
Aanzethoek	107,5 graden
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Aansluiting / scheidingspunt	20 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

## Accessoires

Spanschroef Type 2	269023 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef	269432
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500